© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Spannungsversorgung DC 24 V 700 mA



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 REG	2570 00	1	113,19	18	4010337025702

Technische Daten

Nennspannung - primär:	AC 230 V, 50 Hz
Nennspannung sekundär - sekundär:	DC 24 V SELV
Nennstrom sekundär:	0,7 A
Sicherung:	elektronisch selbstrückstellend
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE):	6

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.