© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Einsatz Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3158 00	1/10/100	31,27	01	4010337039235
 ohne Befestigungskrallen	3878 00	1/10	31,27	01	4010337064442

Merkmale

- Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.
- Elektrisch und mechanisch verriegelt.

Technische Daten

Einbautiefe
- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Hinweise

- Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.