© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) Schraubklemmen



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4183 01	1/5	11,45	01	4010337093558
 Reinweiß glänzend	4183 03	1/10/100	11,45	01	4010337093572
 Reinweiß seidenmatt	4183 27	1/10	11,45	01	4010337093596
 Anthrazit	4183 28	1/10	12,81	11	4010337093602
 Farbe Alu (lackiert)	4183 26	1/5	17,73	11	4010337093589
 Schwarz matt (lackiert)	4183 005	1/10	17,73	11	4010337093541
 Grau matt (lackiert)	4183 015	1/5	17,73	11	4010337093565
 Edelstahl	4183 600	1	25,01	11	4010337093619

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz:	0 °C bis +45 °C

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
