© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) (IP20)**
**TX_44**

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinweiß | 4453 66 | 1/5 | 13,31 | 13 | 4010337093848 |
| Anthrazit | 4453 67 | 1/5 | 19,22 | 13 | 4010337093855 |
| Farbe Alu | 4453 65 | 1/5 | 19,22 | 13 | 4010337093831 |

**Merkmale**

- Geerdeter Tragring.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt<br>- für starre und flexible Leiter von: | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis 45 °C |

**Hinweise**

- Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
- Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.