GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ con campo per targhetta
Contatto di chiusura a 1 polo con contatto di segnalazione a parte

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
grigio	3152 30	10	26,42	14	4010337124061

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Protezione dall acqua sopra intonaco IP44

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.

Contenuto della fornitura

- I simboli "Luce", "Suoneria" e "Porta" sono in dotazione.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/25.