GIRA Datablad

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig
Serieschakelaar

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	0125 01	1/5	35,43	01	4010337125013
zuiver wit glanzend	0125 03	1/5	35,43	01	4010337125037
zuiver wit mat	0125 27	1/5	35,43	01	4010337125273
antraciet	0125 28	1/5	36,01	11	4010337125280
kleur aluminium	0125 26	1/5	40,08	11	4010337125266
zwart mat	0125 005	1/5	40,08	11	4010337038016
grijs mat	0125 015	1/5	40,08	11	4010337077138
edelstaal	0125 600	1/5	48,74	11	4010337021780
brons	0125 603	1/5	53,69	11	4010337106012

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- 0125 ..:	28 mm
- 0128 ..:	32 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm²
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W