GIRA Техпаспорт

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с накладкой и клавишей двойной
Двухканальный выключатель

Спецификация		Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	Белый	0125 40	1/5	01	4010337125402
	Серый	0125 42	1/5	11	4010337125426
	красный	0125 43	1/5	11	4010337125433
	Синий	0125 46	1/5	11	4010337125464
	Черный	0125 47	1/5	11	4010337125471

Технические характеристики

Глубина установки	
- 0125 ..:	28 мм
- 0128 ..:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.