GIRA Техпаспорт

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Вставка клавишно-кнопочного выключателя 10 A 250 B~ замыкающий контакт 1-пол.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
с распорочными захватами	3151 00	10/100	21	4010337038764
без распорочных захватов	3871 00	10	01	4010337064626

Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки	
- 3151 00:	32 мм
- 3871 00:	23 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм²

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.