© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Вставка клавишного выключателя 16 AX 250 В~ универсальный выключатель / проходной выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
с распорочными захватами	3176 00	10	01	4010337124399

Характеристики

- Для коммутации больших нагрузок
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм²
Номинальная мощность - LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.