









## System 3000 Raumtemperaturregler BT



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend    | 5394 01     | 1/5 | 131,67             | 02 | 4010337055273 |
|  Reinweiß glänzend   | 5394 03     | 1/5 | 131,67             | 02 | 4010337055280 |
|  Reinweiß seidenmatt | 5394 27     | 1/5 | 131,67             | 02 | 4010337055464 |
|  Farbe Alu           | 5394 26     | 1/5 | 137,54             | 02 | 4010337055457 |
|  Anthrazit           | 5394 28     | 1/5 | 135,20             | 02 | 4010337055525 |
|  Schwarz matt        | 5394 005    | 1/5 | 137,54             | 02 | 4010337055679 |
|  Grau matt           | 5394 015    | 1/5 | 137,54             | 02 | 4010337087328 |
|  Edelstahl           | 5394 600    | 1/5 | 144,12             | 02 | 4010337055655 |

## Merkmale

- Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
- Bedienung über kapazitive Sensorfläche.
- Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur.

### Funktionen am Aufsatz

- Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung.
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar.
- Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkezeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So.
- Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur.
- Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung.
- Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht).
- Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen).
- Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz.
- Unterstützt internen und externen Temperaturfühler.
- Temperatursturzerkennung.
- Bediensperre.
- Ventilschutzfunktion.
- Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.

### Funktionen mit Gira System 3000 App

- Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen.
- Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur).
- Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten.
- Sperre der vor Ort Bedienung möglich.
- Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth®.
- Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar.
- Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weiteren Aufsätzen möglich.
- Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.

---

## Technische Daten

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ganggenauigkeit pro Monat: | ± 10 s                |
| Gangreserve:               | ca. 4 h               |
| Funkfrequenz:              | 2,402 bis 2,480 GHz   |
| Sendeleistung:             | max. 2,5 mW, Klasse 2 |
| Sendereichweite:           | typ. 10 m             |
| Umgebungstemperatur:       | -5 °C bis +45 °C      |

---

## Hinweise

- Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert.