


## Station d appartement vidéo apparent Plus



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	1239 112	1	600,30	10	4010337016304

### Caractéristiques

- En cas d utilisation d une alimentation par communication de porte, on peut utiliser jusqu à 28 stations d appartement vidéo apparent en parallèle.
- La station d appartement vidéo apparent détecte automatiquement si une alimentation est raccordée pour la communication de porte. Un cavalier entre AS et BUS n est pas nécessaire.
- Ecran couleur avec rétroéclairage par LED.
- Fonction OSD, c.-à-d. incrustation de textes à l écran pour l affichage d état et le guidage par menu.
- Touches de commande capacitives avec diodes lumineuses intégrées d affichage d état: les touches se commandent de manière confortable d un simple effleurement.
- Ouvre-porte automatique activable : lorsque la fonction est activée, l ouvre-porte est automatiquement commandé après l actionnement d une touche d appel de la station de porte.
- Prise d appel automatique: on peut parler ou écouter directement vers un local après l appel interne.
- Communication vocale interne gratuite avec jusqu à dix autres stations d appartement.

Les touches de commande de la station d appartement vidéo apparent commandent les fonctions suivantes:

- Mise en service et hors service manuelle de l écran couleur TFT.
- Commutation de caméra – sélection ciblée des caméras couleur raccordées. Un texte à l écran indique la caméra momentanément commandée.
- Commutation de la lumière et d autres fonctions en relation avec l actionneur de commutation ou l actionneur de commutation encastré.
- Commande de l ouvre-porte.
- Activation et désactivation de la tonalité d appel.
- Prise d appel.
- Activation de l atténuateur de bruits.
- Réglage de la tonalité d appel et du niveau sonore de la parole.

#### Fonctions dans le menu de client final

- Appel interne, action de commutation, mélodie de tonalité d appel, luminosité, saturation des couleurs, contraste, durée d enclenchement d affichage, langue (21 langues au choix), tonalités de touches, ouvre-porte automatique (après validation par l installateur), prise d appel automatique (après validation par l installateur).

#### Fonctions supplémentaires dans le menu de l installateur :

- Réglage de l écran principal/écran secondaire, réglage de la fréquence, terminaison du câble, affichage de version, réglage d usine, mise en service et hors service de l écran, mise en service et hors service de l éclairage LED, affectations de touches d appel, affectation d appel interne, validations pour l ouvre-porte automatique et la prise d appel automatique.

- Logement pour carte mémoire SD.
- Carte mémoire SD.

Nouvelles fonctions supplémentaires dans le menu de client final :

- Mémoire d images interne (après validation par l installateur) pour jusqu à 48 images. Transmission manuelle de la mémoire d images interne à la mémoire d images externe (carte mémoire SD). Effacement manuel de la mémoire d images. Déclenchement manuel d un instantané. Renommer des actions de commutation et des appels internes. Régler la date/heure.

Nouvelles fonctions supplémentaires dans le menu de l installateur :

- Libération de la mémoire d images interne. Réglage de l intervalle entre images et de la vitesse de prise de vue. Régler la date/heure.

Caractéristiques de la carte mémoire SD.

- Répertoire pour dix sonneries, dont cinq librement configurables au format WAVE. Dossier pour mémoire d images externe (max. 200 images).

---

## Caractéristiques techniques

Alimentation en tension:	26 V CC $\pm$ 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements	
- Bus 2 fils:	2 x borne vissée
- Bouton-poussoir d appel d étage:	2 x borne vissée
- alimentation supplémentaire:	2 x borne vissée
Taille de l écran:	5,59 cm (2,2")
Carte mémoire SD	
- Format:	FAT32
- Mémoire d images:	max. 200 images
- Mélodies de tonalité d appel:	10, dont 5 librement sélectionnables (format WAVE)

---

## Indications

- Installation sans cadre de finition ou avec cadre de finition 2x sans nervure centrale des gammes d interrupteurs du System 55 et des Gira F100.

---

## Etendue de la livraison

- La carte mémoire SD est comprise dans la livraison.

---

## Dimensions en mm

System 55:	55	127	20
Gira F100:	70	142	20