© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Station de porte 1x
TX_44

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	1260 66	1	349,30	18	4010337260660
anthracite	1260 67	1	359,81	18	4010337260677
teinte alu	1260 65	1	359,81	18	4010337260653

Caractéristiques

- Montage dans des boîtiers encastrés du commerce.
- Convient aux cadres de finition du programme d interrupteur Gira TX_44.
- Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité à d autres composants tels que touches d appel, module d information, caméra couleur, Keyless In.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
- Haut-parleur résistant aux intempéries.
- Microphone Elektret de haute qualité.
- Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l écho et des bruits de fond).
- Éclairage de touche d appel avec technologie LED, couleur de lumière blanche. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l électricité, on obtient un éclairage de touche d appel homogène, bien visible.
- Signal de confirmation lors de l'actionnement de la touche d appel.
- Réglage possible du volume vocal.
- Plaque de touche d appel étanche aux projections d eau en matière plastique résistant aux chocs.
- Plaque nominative du bouton-poussoir d appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira.
- Entrée binaire de raccordement d un bouton-poussoir libre de potentiel (contact normalement ouvert) comme bouton-poussoir d appel.
- Bouton-poussoir d appel simple

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension:	via le bus 2 fils
Raccordements de coupleur de bus	
- Bus 2 fils:	2 x borne vissée

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

- alimentation supplémentaire:	2 x borne vissée
- Entrée binaire:	2 x borne vissée
- Câble de liaison:	2 x connecteur
- Vidéo:	1 x connecteur
Raccordements de module microphone	
- Câble de liaison:	2 x connecteur
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Indice de protection:	IP44
Profondeur d’encastrement:	30 mm

Dimensions en mm

Plaque nominative:	B 62	H 62