


## Trasmettitore a parete eNet a radiofrequenza 3 moduli System 55 bilanciери di messa in servizio



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	5333 00	1	121,00	42	4010337116530

### Caratteristiche

- I trasmettitori a radiofrequenza eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana ai relativi ricevitori a radiofrequenza eNet.
- Espansione senza difficoltà di combinazioni di interruttori già in loco.
- L'installazione può essere eseguita senza scatola sopra intonaco o con scatola di installazione.
- Il trasmettitore a parete a radiofrequenza può essere avvitato alla parete o incollato su superfici lisce o trasparenti per mezzo di una piastra di montaggio.
- Trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce, sollevamento o abbassamento veneziana e scene.
- Funzione di commutazione, ottimizzata per il comando di attuatori a pulsante.
- Interruttore a bilanciere impostabile come funzione canale o scene.
- LED a due colori a destra ed a sinistra dei tasti per la segnalazione.
- Apparecchio alimentato da pile.

Impostabile con server eNet:

- Trasmissione radio interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
- Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile.
- Interdizione del comando.
- Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
- Configurazione del tasto delle scene attraverso l'app eNet SMART HOME (regole SE-ALLORA) per l'attivazione di azioni, scene, timer.
- Aggiornamento del software dell'apparecchio.
- Localizzazione dell'apparecchio.

### Dati tecnici

Temperatura ambiente:	-5 °C ... +45 °C
Frequenza del segnale:	868,3 MHz
Portata (campo libero):	Circa 100 m
Tensione nominale:	DC 3 V
Pila	
- Tipo:	1 x CR 2450N

- Nr. UN: 3091  
Portata (campo libero): Circa 100 m

---

## Avvisi

- Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste.
  - Il trasmettitore a parete a radiofrequenza viene fornito con un bilanciante di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di interruttori a bilanciante adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
  - Se si utilizza un set di interruttori a bilanciante in metallo e/o una placca in metallo, la portata può diminuire.
- 

## Contenuto della fornitura

- Le pile sono in dotazione.
-