








## Modulo info System 106



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 acciaio inox	5560 920	1	172,71	20	4010337022831
 alluminio	5560 926	1	125,83	20	4010337022824
 bianco traffico (verniciato)	5560 902	1	115,13	20	4010337022817
 acciaio inox V4A	5560 914	1	215,86	20	4010337092025
 bronzo	5560 921	1	215,86	20	4010337100904
 nero opaco	5560 925	1	215,86	20	4010337100744

Gira System 106 è un sistema di installazione in vero metallo dal design nobile-puristico senza placca, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai pulsanti di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un'armonica immagine complessiva. I pulsanti di chiamata retroilluminati con campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio.

Adattamento individuale grazie alla struttura modulare

System 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli.

Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l'aspetto dell'impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.

## Materiali di alta qualità

I moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero.

## Installazione semplice e montaggio graduale

Il sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario.

## Diciture individuali

Le scritte dei pulsanti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio diciture Gira.

---

## Caratteristiche

- Per numeri civici che devono essere messi in rilievo in modo ben visibile.

---

## Dati tecnici

Collegamenti	
- Sistema:	2 strisce di prese
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +70 °C
Grado di protezione:	IP54

---

## Avvisi

- Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio diciture Gira.
- Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira [www.beschriftung.gira.de](http://www.beschriftung.gira.de).

---

## Dimensioni in mm

B 106,5      H 106,5      T 28,7