


## Modulo vocale System 106



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
acciaio inox	5563 920	1	386,90	20	4010337022428
alluminio	5563 926	1	314,62	20	4010337022411
bianco traffico (verniciato)	5563 902	1	314,62	20	4010337022404
acciaio inox V4A	5563 914	1	483,61	20	4010337091950
bronzo	5563 921	1	483,61	20	4010337100850
nero opaco	5563 925	1	483,61	20	4010337100690

Gira System 106 è un sistema di installazione in vero metallo dal design nobile-puristico senza placca, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai pulsanti di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un armonica immagine complessiva. I pulsanti di chiamata retroilluminati con campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio.

Adattamento individuale grazie alla struttura modulare

System 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli.

Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l'aspetto dell'impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.

Materiali di alta qualità

I moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero.

#### Installazione semplice e montaggio graduale

Il sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario.

#### Diciture individuali

Le scritte dei pulsanti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio diciture Gira.

---

#### Caratteristiche

- La funzione vivavoce permette la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di qualità e un altoparlante resistente agli agenti atmosferici garantiscono una buona comunicazione.
- Tensione di alimentazione mediante bus bifilare. Collegamento aggiuntivo per alimentazione ausiliaria ZV (necessario ad es. a partire da 3 moduli videocamera).
- Tutti gli altri moduli del System 106 (eccetto il modulo citofono esterno) vengono alimentati dal modulo vocale.

---

#### Dati tecnici

##### Alimentazione di tensione

- |                 |  |
|-----------------|--|
| - Sistema:      | Cavo piatto, 10 poli                                 |
| - bus bifilare: | mediante centralina di comando o ZV (24 V DC 300 mA) |

##### Potenza assorbita

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| - Massimo:           | 1 W    |
| - Modalità stand-by: | 200 mW |

##### Collegamenti

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| - bus bifilare:      | 1 x morsetto ad innesto |
| - ZV:                | 1 x morsetto ad innesto |
| - Sistema:           | 2 strisce di prese      |
| - Video (analogico): | 1 strisce di prese      |

Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C

Classe di protezione: IP54

---

#### Dimensioni in mm

B 106,5	H 106,5	T 28,7
---------	---------	--------