









## Wandcontactdoos CEPEC 16 A 250 V~ met klapdeksel System 55



| Specificatie  | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend   | 4488 01  | 10  | 20,52              | 01 | 4010337095804 |
|  zuiver wit glanzend | 4488 03  | 10  | 20,52              | 01 | 4010337095835 |
|  zuiver wit mat      | 4488 27  | 10  | 20,52              | 01 | 4010337095859 |
|  antraciet           | 4488 28  | 10  | 21,79              | 11 | 4010337095866 |
|  kleur aluminium     | 4488 26  | 10  | 26,30              | 11 | 4010337095842 |
|  zwart mat           | 4488 005 | 10  | 26,30              | 11 | 4010337095798 |
|  grijs mat           | 4488 015 | 10  | 26,30              | 11 | 4010337095811 |
|  edelstaal           | 4488 600 | 1/5 | 34,38              | 11 | 4010337095873 |

## Kenmerken

- Met steekklemmen.
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Inbouwdiepte:   | 29 mm                                       |
| Draadmateriaal:   | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van:           | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgevingstemperatuur<br>- verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C                             |

---

## Aanwijzingen

- Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
- Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
- Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met afdichtset ook voor de montage van wandcontactdozen met aardingspen en klapdeksel waterbestendig IP44 geschikt.