







RF wandzender 2-voudig voor KNX



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	5178 01	1	130,56	06	4010337123026
 zuiver wit glanzend	5178 03	1	130,56	06	4010337123033
 zuiver wit mat	5178 27	1	130,56	06	4010337123040
 antraciet	5178 28	1	132,61	06	4010337123064
 kleur aluminium	5178 26	1	134,66	06	4010337123057
 zwart mat	5178 005	1	134,66	06	4010337123088
 grijs mat	5178 015	1	134,66	06	4010337123071

Kenmerken

- De wandzender kan met schroeven aan de wand worden bevestigd of op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgeplakt.
- Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).

- Geïntegreerde interface: USB Micro type B voor lokale programmering en kan gebruikt worden als KNX RF interface.
- Batterijgevoed apparaat.
- Apparaat ondersteunt KNX Secure.

Functie schakelen

- Commando bij indrukken en loslaten parametrizeerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
- Commando bij kort of lang indrukken van de toets.

Functie dimmen

- Commando bij indrukken van de toets parametrizeerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter/donkerder-OM).

Functie jaloezie

- Commando bij indrukken van de toetsen parametrizeerbaar (OMHOOG, OMLAAG, OM).

Functie Waardegever

- 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

Functie Kleur

- Kleurbesturing RGB/RGBW, toggelen van 8 kleurwaarden.

Functie Scèneneveneenheid

- Scèneoproep en opslaan mogelijk, toggelen van 8 scènes.

Functie Individueel

- Diverse functiecombinaties bij toets indrukken of loslaten.
- Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.

Technische gegevens

KNX medium:	RF1.R
Inbedrijfstellingsmodus:	S-Mode
Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijen:	1 x CR 2032
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m

Aanwijzingen

- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
- Bij gebruik van metalen afdekramen kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Levering

- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
 - Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
-