










System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT pijlsymbolen System 55



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 5382 01 | 1/5 | 124,86 | 02 | 4010337122524 |
|  zuiver wit glanzend | 5382 03 | 1/5 | 124,86 | 02 | 4010337122531 |
|  zuiver wit mat | 5382 27 | 1/5 | 124,86 | 02 | 4010337122593 |
|  antraciet | 5382 28 | 1/5 | 127,68 | 02 | 4010337122609 |
|  kleur aluminium | 5382 26 | 1/5 | 132,06 | 02 | 4010337122579 |
|  zwart mat | 5382 005 | 1/5 | 132,06 | 02 | 4010337122616 |
|  grijs mat | 5382 015 | 1/5 | 132,06 | 02 | 4010337122623 |
|  edelstaal | 5382 600 | 1/5 | 140,07 | 02 | 4010337122630 |

Kenmerken

- Bedrijf met jaloeziebesturingselement uit het System 3000.
- Bedienen van jaloezieën, rolluiken en markiezen.
- Met jaloeziebesturingselement kan een individuele tussenpositie worden opgeslagen.
- Ook te gebruiken voor lichttoepassingen.
- Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebaselement resp. neveneenheid-baselement 3-draads.

Functies aan het opzetstuk

- Bedienen van raambekledingen en verlichting.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturingselement.
- Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-baselement of DALI Power-besturingseenheid.

Functies met Gira System 3000 app

- Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
- Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
- Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
- Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
- Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
- Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
- Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
- Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
- Astrotijdverschuiving instelbaar.
- Toevalsfunctie.
- Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
- Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
- Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
- Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebaselementen.
- Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-baselement.

Technische gegevens

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Loopnauwkeurigheid - per maand: | ± 10 s |
| Gangreserve: | ca. 4 h |
| Radiofrequentie: | 2,402 tot 2,480 GHz |
| Zendvermogen: | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik: | typ. 10 m |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |

Aanwijzingen

- Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.