










System 3000 ruimtetemperatuurregelaar BT



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 5394 01 | 1/5 | 131,67 | 02 | 4010337055273 |
|  zuiver wit glanzend | 5394 03 | 1/5 | 131,67 | 02 | 4010337055280 |
|  zuiver wit mat | 5394 27 | 1/5 | 131,67 | 02 | 4010337055464 |
|  kleur aluminium | 5394 26 | 1/5 | 137,54 | 02 | 4010337055457 |
|  antraciet | 5394 28 | 1/5 | 135,20 | 02 | 4010337055525 |
|  zwart mat | 5394 005 | 1/5 | 137,54 | 02 | 4010337055679 |
|  grijs mat | 5394 015 | 1/5 | 137,54 | 02 | 4010337087328 |
|  edelstaal | 5394 600 | 1/5 | 144,12 | 02 | 4010337055655 |

Kenmerken

- Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
- Bediening via capacitief sensorvlak.
- Handmatig en tijdgestuurd regelen van de kamertemperatuur.

Functies aan het opzetstuk

- Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
- Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
- Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
- Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
- Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
- Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
- Activeren van de koelmodus via het basiselement.
- Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
- Temperatuurvalherkenning.
- Bedieningsvergrendeling.
- Ventielbeschermingsfunctie.
- Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.

Functies met Gira System 3000 app

- Weektijdschakelklok met 40 individueel programmeerbare schakelpunten en temperaturen.
- Vakantiemodus (begin, einde, temperatuur).
- Boostfunctie: snel opwarmen voor max. 5 minuten.
- Vergrendeling van de bediening ter plaatse mogelijk.
- Integratie van een externe temperatuurvoeler via Bluetooth®.
- Minimale en maximale temperatuurwaarden instelbaar.
- Kopiëren van instellingen en tijdprogramma's naar andere opzetstukken mogelijk.
- De combinatie van het opzetstuk 5393xx met 540700 is pas vanaf I05 (index) mogelijk.

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Loopnauwkeurigheid per maand: | ± 10 s |
| Gangreserve: | ca. 4 h |
| Radiofrequentie: | 2,402 tot 2,480 GHz |
| Zendvermogen: | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik: | doorgaans 10 m |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |

Aanwijzingen

- Bij verbinding met de Gira System 3000 app worden de tijd en datum bijgewerkt.
-