









Huisstation opbouw



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 1250 01 | 1 | 92,13 | 18 | 4010337010470 |
|  zuiver wit glanzend | 1250 03 | 1 | 92,13 | 18 | 4010337010487 |
|  zuiver wit mat | 1250 27 | 1 | 92,13 | 18 | 4010337010500 |
|  antraciet | 1250 28 | 1 | 97,88 | 18 | 4010337010517 |
|  kleur aluminium | 1250 26 | 1 | 104,16 | 18 | 4010337010494 |
|  zwart mat | 1250 005 | 1 | 104,16 | 18 | 4010337038641 |
|  grijs mat | 1250 015 | 1 | 104,16 | 18 | 4010337082934 |
|  edelstaal | 1250 600 | 1 | 124,56 | 18 | 4010337020950 |

Kenmerken

- Compleet voorgemonteerd huisstation opbouw. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
- Door de designvarianten van de verschillende schakelaarprogramma's te integreren, ontstaat er een uniform uiterlijk voor deurcommunicatie en elektrische installatie.
- Montage zowel met als zonder afdekraam.
- Eenvoudige installatie door opsteekbare schroefklemmen op de montageplaat. Bij plaatsing van het huisstation op de montageplaat wordt automatisch contact gemaakt.
- Eenvoudige demontage van het huisstation bij renovatiewerkzaamheden.
- Bvestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding van het huisstation via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Parallelschakeling van maximaal drie huisstations mogelijk (bij voeding via de 2-draads bus).
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep.
- Keuze uit vijf verschillende oproepmelodieën die aan afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
- Voorrangfunctie bij harde achtergrondgeluiden tijdens de gespreksverbinding.
- Afluisterbeveiliging.
- Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding.

De bedieningsknoppen van het huisstation video opbouw sturen de volgende functies in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor:

- Schakelen van licht en andere functies.
- Aansturen van de deuropener.
- Instellen van de oproepmelodie.
- Oproepsignaal in- en uitschakelen.
- Oproep beantwoorden.
- Activeren van de voorrangfunctie.
- Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Voeding: | DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus) |
| Omgevingstemperatuur: | 0 °C tot +50 °C |
| Aansluitingen | |
| - 2-draads bus: | 2x schroefklem |
| - Verdiepingsbelknop: | 2x schroefklem |

Aanwijzingen

- Montage zonder afdekraam montage.
- Bij montage in combinatie met System 55 of Gira F100 is een 2-voudig afdekraam zonder middenstijl vereist.
- Bij montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
- Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).

Afmetingen in mm

| | | | |
|------------|------|-------|------|
| System 55: | B 55 | H 127 | T 20 |
| Gira F100: | B 70 | H 142 | T 20 |