









**Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~ en klapdeksel
System 55**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 4488 01 | 10 | 25,53 | 01 | 4010337095804 |
|  zuiver wit glanzend | 4488 03 | 10 | 25,53 | 01 | 4010337095835 |
|  zuiver wit mat | 4488 27 | 10 | 25,53 | 01 | 4010337095859 |
|  antraciet | 4488 28 | 10 | 26,39 | 11 | 4010337095866 |
|  kleur aluminium | 4488 26 | 10 | 32,57 | 11 | 4010337095842 |
|  zwart mat | 4488 005 | 10 | 32,57 | 11 | 4010337095798 |
|  grijs mat | 4488 015 | 10 | 32,57 | 11 | 4010337095811 |
|  edelstaal | 4488 600 | 1/5 | 43,00 | 11 | 4010337095873 |

Kenmerken

- Met steekklemmen.
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 29 mm |
| Draadmateriaal: | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: | 1,5 mm ² tot 2,5 mm ² |
| Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C |

Aanwijzingen

- Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
- Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
- Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met afdichtset ook voor de montage van wandcontactdozen met aardingspen en klapdeksel waterbestendig IP44 geschikt.