


## Styreenhet video



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	1288 00 6306407	1	10	4010337288008

## Egenskaper

- Styreenhet for forsyning av audio- og videokomponenter i Gira porttelefonbuss.
- Forsyning av den polaritetssikrede og kortslutningssikre 2-trådsbussen ved bruk av videokomponenter som fargekamera og TFT-fargedisplay.
- Opptil to dørstasjoner med fargekamera og 28 svarapparater med TFT-fargedisplay kan forsynes av styreenhet Video.
- Totalt kan opptil 15 fargekameraer aktiveres av styreenhet video (5 video-dørstasjoner og 10 PTS-kameragatewayer). Av disse kan to dørstasjoner med fargekamera forsynes med spenning av styreenhet Video. De øvrige fargekameraene må drives med en egen ekstra spenningsforsyning for porttelefonssystemet.
- Elektronisk registrering av kortslutnings- og overlastregistrering for driftsspenningen og busstilkoblingen med automatisk tilbakestilling.
- Taster for system- og døråpnerprogrammering.
- LED-statusindikatorer for drift, overbelastning, systemprogrammering og døråpnerprogrammering.
- Utgang AC 12 V for spenningsforsyning av en vanlig døråpner.
- Reléutgang for kobling av en døråpner med egen spenningsforsyning.
- Døråpnerens koblingstid kan reguleres trinnløst fra 1 til 10 sek.

## Tekniske data

### Nominell spenning

- primær: AC 230 V, 50 Hz
- sekundær: SELV 26 DC V  $\pm$  2 V

### Sekundær nominell strøm

- Permanent last: 700 mA permanent last
- Spisslast: 1,15 A topplast (maks. 5 sek)
- Utkobling ved overbelastning: Overlastutkobling fra 900 mA

Tilkoblingstverrsnitt: 0,6 mm til 2,5 mm<sup>2</sup>

Utgang døråpner: AC 12 V, maks. 1,1 A / ED 25 %

Reléutgang: AC 250 V, 2 A

### Kabellengde fra kamera til mest fjerntliggende TFT-display

- uten videoforsterker: maks. 150 m
- med videoforsterker: maks. 300 m

Ledningslengde totalt i ren audio-drift: maks. 700 m  
Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

---

## Merknader

- Styreenhet video er beregnet for montering i underfordelingen, ikke i vanlige påveggfordelere.
  - Hvis topologien til videokablingen utføres som stikkledning, kreves også videofordeleren.
  - Styreenheten video gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 lyddeltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).
- 

## Mål

Delingsenheter (DE): 8

---