




## Gira Keyless In kodetastatur TX\_44



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	2605 66 6306609	1	10	4010337051428
 antrasitt	2605 67 6306607	1	10	4010337051435
 aluminiumsfarget	2605 65 6306608	1	10	4010337051411

### Egenskaper

- Kodetastatur som adgangskontrollsystem basert på et kapasitivt og dermed slitasjefritt tastatur.
- Ingen synlig slitasje på hyppig brukt sifferkombinasjon.
- Frittstående enhet eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem som porttelefon for bygninger med flere boenheter.
- Spesialtast "C": Sletting av feil inntasting.
- Spesialtast "Nøkkel": Umiddelbar døråpning etter riktig kode.
- Spesialtast "Klokke": Direkte valg av svarapparater i store objekter.
- Spesialtast "F": Koblingsfunksjoner med koblingsaktuatorer i Gira porttelefonsystem.
- Homogen belysning med blå LED-er lyser opp tall og spesialtegn om natten.
- Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes ved tap av administrator-PIN-nummer.
- Kodetastaturet kan administrere inntil 255 koder.
- Koder med inntil 32 tegn mulig.
- Tilbakemelding med lyd ved aktivering av tastene.
- 3-farget LED-statusindikator ved programmering og betjening.
- Varsellyd ved uberettiget fjerning av tastatur varsler sabotasje. Sabotasjekobling med koblingsaktuator i Gira porttelefonsystem.
- De to integrerte omkoblerreleene kan tilordnes to forskjellige koder, f.eks. kode 1: Døråpning, kode 2: Kobling av utelys.

### Inn-/utganger

- Kontaktlist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

### Tekniske data

- Spenningsforsyning
- Tilleggsforsyning:

DC 24 V ±5 %

- fra porttelefonsystem:	DC 26 V $\pm$ 2 V
Relé	
- Antall:	2
- Kontakt:	1 vekslere, potensialfrie
- Maks. belastning:	AC/DC 24 V / 1,6 A
Tilkoblinger	
- Tilkoblingskabel for porttelefon:	1 x kontaktlist
- Relé:	à 3 skruklemmer
- Tilleggsforsyning:	2 x skruklemme
ESD-motstand:	opptil 16 kV
Monteringsdybde:	35 mm
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +70 °C

---

## Merknader

- Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
  - Kan integreres i Profil 55.
  - Gira AppShop er markeds plass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Der kan man nå velge mellom over 200 ulike apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, programtillegg, funksjonsmaler, logikkkomponenter og prosjektmaler. Du finner nå anvendelser for Gira Keyless In kodetastatur [www.appshop.gira.de](http://www.appshop.gira.de).
-