




PTS-IP-gateway (2. generasjon)



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 5 lisenser	2621 97	1	10	4010337125211
 10 lisenser	2621 98	1	10	4010337125228
 20 lisenser	2621 99	1	10	4010337125235

Egenskaper

PTS mobil

- Integrering av mobile sluttapparater med Android eller iOS operativsystem i Gira porttelefonsystem.
- "Gira PTS mobil"-appen finner du i appbutikken for iOS og Android.
- Ved fjerntilgang krypteres kommunikasjonen via den integrerte Secure Data Access-protokollen, som også brukes i Gira S1.

PTS-Communicator

- Med programvaren "PTS-communicator" kan vanlige datamaskiner og datamaskinbaserte betjeningsenheter benyttes som svarapparat via nettverkstilkoblingen.
- PTS-Communicator har alle funksjoner i et videosvarapparat, som f.eks. motta samtaler, slå på belysning (i forbindelse med en koblingsaktuator) eller åpne døren.
- Tilkobling til Gira HomeServer eller Gira FacilityServer via et programtillegg muliggjør visning i Gira Interface.
- Via logikkmoduler kan nye bruksmuligheter realiseres, som f.eks. adgangskontroll med Gira Keyless In-produkter.

Idriftsetting

- Oppstartsdatamaskinen må ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

Tekniske data

Spenningsforsyning: DC 24 V ± 5 % (via tilleggsforsyning)

Inngangseffekt
- Samtaler: 5,0 W

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

- Beredskapsmodus:	1,6 W
Tilkoblinger	
- Spenningsforsyning:	2 x skruklemme
- 2-trådsbuss OUT:	2 x skruklemme
- 2-trådsbuss IN:	2 x skruklemme
- Nettverkstilkobling:	1 x RJ45, 10/100 Mbit
Støttet oppløsning:	CIF med standard bildeoppløsning
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +50 °C

Merknader

- Disse lisensmodellene finnes:

- 2621 97: 5 PTS-Communicator aktive samtidig
- 2621 98: 10 PTS-Communicator aktive samtidig
- 2621 99: 20 PTS-Communicator aktive samtidig

- Vær oppmerksom på at når det gjelder lisensmodellene, kan PTS-Communicator installeres på så mange terminaler som ønsket. Tallet i lisensmodellen viser kun antallet PTS-communicator-enheter som er registrert samtidig.
 - Ekstra spenningsforsyning for porttelefonsystemet er nødvendig for spenningsforsyningen til PTS-IP-gatewayen.
 - PTS-IP-gateway igangsettes via nett-grensesnitt. For oppstart via nett-grensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f. eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari eller Chrome).
 - Integrasjon av kommersielt tilgjengelige eksterne IP-kameraer i H.264-standard (alle profiler).
-

Mål

Delingsenheter (DE): 6
