


RF håndsender 4-dobbel for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 antrasitt	5124 00	1	06	4010337017233

Med RF håndsendere for KNX blir styringen "mobil": Fra hvert sted i huset kan den ønskede KNX funksjonen enkelt og greit aktiveres via "fjernkontroll". RF-håndsenderne sender for KNX ut trådløse KNX telegrammer ved knappaktivering ifølge parameterinnstillingen når applikasjonsprogrammet er lastet inn. Dette kan f.eks. være telegrammer for kobling eller tasting, for dimming eller persiennestyling. Det er også mulig å programmere verdigiverfunksjoner (dimmeverdiger og underenheter for scen).

Egenskaper

- Bekreftelsesfunksjon samt sende- og statusvisning via 2-farget LED (rød/grønn) separat for hver trykknapp med 2-trinns indikatorfunksjon.
- Statusvisning valgfri via separate 1-bit-status-kommunikasjonsobjekter.
- Sende- og bekreftelsesvisning utkoblbar.
- Prosjektering, oppstart og parametring skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
- Batteridrevet apparat.

Funksjonen "Kobling"

- Vippe- eller knappfunksjon.
- Kommando når knappene trykkes og slippes kan parameteres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).

Funksjonen "Dimming"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parameteres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (lysere - PÅ, mørkere - AV).

Funksjonen "Persienne"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parameteres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (OPP, NED, SNU).
- Tid mellom kort- og langtidskommando kan parameteres.

Funksjonene "Verdigiver" og "Sceneforlengelse"

- Vippefunksjon.

- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (verdiene 0 til 255, 0 til 100 % eller scenenummer).
 - Ved sceneforlengelse: Lagringsfunksjon mulig.
-

Tekniske data

KNX medium:	RF1.R
Oppstartsmodus:	S-Mode
Nominell spenning:	DC 3 V
Batterier:	1 x CR 2450N
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens:	868,3 MHz
Overføringskapasitet:	maks. 20 mW
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Batteri	
- Type:	CR 2450N
- UN-nr.:	3091

Merknader

- Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
-

Leveringsomfang

- Batteri er inkludert i leveringsomfanget.
-