


RF håndsender 4-dobbel for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 antrasitt	5124 00	1	06	4010337017233

Med RF håndsendere for KNX blir styringen "mobil": Fra hvert sted i huset kan den ønskede KNX-funksjonen enkelt og greit aktiveres via "fjernkontroll". RF-håndsenderne sender for KNX ut trådløse KNX-telegrammer ved knappbetjening ifølge parameterinnstillingen når applikasjonsprogrammet er lastet inn. Dette kan eksempelvis være telegrammer for kobling eller tasting, for dimming eller persiennestyring. Det er også mulig å programmere verdigiverfunksjoner (dimmeverdiger og underenheter for scen).

Egenskaper

- Bekreftelsesfunksjon samt sende- og statusvisning via tofarget LED (rød/grønn) separat for hver trykknapp med 2-trinns indikatorfunksjon.
- Statusvisning valgfri via separate 1-bit-status-kommunikasjonsobjekter.
- Sende- og bekreftelsesvisning kan slås av.
- Prosjektering, oppstart og parametring skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
- Batteridrevet apparat.

Funksjonen "Kobling"

- Vippe- eller tastefunksjon.
- Kommando når knappene trykkes og slippes kan parameteres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).

Funksjonen "Dimming"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parameteres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (lysere - PÅ, mørkere - AV).

Funksjonen "Persienne"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parameteres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (OPP, NED, SNU).
- Tid mellom kort- og langtidskommando kan parameteres.

Funksjonene "Verdigiver" og "Underenhet for Scene"

- Vippefunksjon.

- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (verdiene 0 til 255, 0 til 100 % eller scenenummer).
 - Ved underenhet for scene: Lagringsfunksjon mulig.
-

Tekniske data

KNX Medium:	RF1.R
Igangkjørings-modus:	S-Mode
Nominell spenning:	DC 3 V
Batterier:	1 x CR 2450N
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens:	868,3 MHz
Overføringskapasitet:	Maks. 20 mW
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Batteri	
- Type:	CR 2450N
- UN-nr.:	3091

Merknader

- Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
-

Leveringsomfang

- Batteri er inkludert i leveransen.
-