







System 106 dørstasjonmodul



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 rustfritt stål	5565 920 6300048	1	20	4010337022480
 aluminium	5565 926 6300049	1	20	4010337022473
 trafikkhvit (lakkert)	5565 902 6300047	1	20	4010337022466
 rustfritt stål V4A	5565 914	1	20	4010337091936
 bronse	5565 921	1	20	4010337100836
 svart matt	5565 925	1	20	4010337100676

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging

System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.

Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål

uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer

Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering

Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påveggboksen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle merkemuligheter

Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira merketjeneste.

Egenskaper

- Kompakt talemodul med integrert anropstrykknapp for kommunikasjonen mellom inne og ute.
- En kvalitetsmikrofon og en værbestandig høyttaler sørger for god forståelse.
- Spenningsforsyning via 2-tråds buss. Ekstra tilkobling for ZV (f.eks. nødvendig fra 3. kameramodul).
- Alle andre System 106-moduler (unntatt talemodul) forsynes med spenning via dørstasjonsmodulen.

Tekniske data

Spenningsforsyning

- System: Flatkabel, 10-polet
- 2-trådsbuss: via styreenhet eller via ZV (DC 24 V 300 mA)

Inngangseffekt

- Maks.: 1 W
- Standbymodus: 240 mW

Tilkoblinger

- 2-tråds buss: 1 x stikklemme
- ZV: 1 x stikklemme
- System: 2 x kontaktlist
- Video (analog): 1 x kontaktlist

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C

Beskyttelsesklasse: IP54

Merknader

- Profesjonell teksting med Gira tekstservice www.marking.gira.com.

Mål i mm

B 106,5

H 106,5

T 28,7
