









Wideounifon natynkowy Plus



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem | 1239 01 | 1 | 10 | 4010337016229 |
|  czysta biel z połyskiem | 1239 03 | 1 | 10 | 4010337016236 |
|  czysta biel matowy | 1239 27 | 1 | 10 | 4010337016243 |
|  antracytowy | 1239 28 | 1 | 10 | 4010337016250 |
|  kolor aluminiowy | 1239 26 | 1 | 10 | 4010337016267 |
|  czarny matowy | 1239 005 | 1 | 10 | 4010337038658 |
|  szary matowy | 1239 015 | 1 | 10 | 4010337082927 |
|  stal szlachetna (lakierowany) | 1239 600 | 1 | 10 | 4010337035992 |

Właściwości

- W przypadku zastosowania zasilania systemu domofonowego instalacja może jednocześnie obsługiwać maksymalnie 28 wideodomofonów natynkowych.
- Wideodomofon natynkowy automatycznie rozpoznaje, czy przyłączone jest zasilanie systemu domofonowego. Mostek między zasilaniem dodatkowym a magistralą nie jest konieczny.
- Kolorowy wyświetlacz z podświetleniem LED.
- Funkcja OSD, tzn. wyświetlanie tekstu na wyświetlaczu w celu wskazania stanu i struktury menu.
- Pojemnościowe przyciski obsługi z wbudowanymi LED do wskazania stanu: Przyciski są obsługiwane przez delikatne dotykanie.
- Automatyczne otwieranie drzwi: przy włączonej funkcji mechanizm otwierania drzwi jest automatycznie sterowany po uruchomieniu przycisku przywoławczego bramofonu.
- Automatyczne przyjmowanie rozmowy: bezpośredni kontakt głosowy z pomieszczeniem po wywołaniu wewnętrznym.
- Bezpłatne połączenia interkomowe z maksymalnie dziesięcioma innymi unifonami.

Przyciski obsługi natynkowego wideounifonu sterują następującymi funkcjami:

- Ręczne załączanie i wyłączanie kolorowego wyświetlacza TFT.
- Przełączanie kamer – możliwość wyboru każdej z przyłączonych kolorowych kamer. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat tekstowy informujący o aktualnie używanej kamerze.
- Załączanie światła i innych funkcji w połączeniu z wyrobnikiem załączającym lub wyrobnikiem załączającym podtynkowym.
- Uruchamianie rygla drzwiowego.
- Załączanie i wyłączanie dzwonka.
- Przyjmowanie rozmowy.
- Przełączanie na simpleks.
- Regulacja głośności dzwonka i głośnika.

Funkcje w menu klienta końcowego:

- Wywołanie wewnętrzne, przełączanie, wybieranie melodii dzwonka, jasność podświetlenia, nasycenie kolorów, kontrast, czas załączania wyświetlacza, język (21 języków do wyboru), dźwięki klawiszy, automatyczne otwieranie drzwi (po uruchomieniu przez instalatora), automatyczne przyjmowanie rozmowy (po uruchomieniu przez instalatora).

Dodatkowe funkcje w menu instalatora:

- Ustawienie: wyświetlacz główny/dodatkowy, regulacja częstotliwości, terminowanie przewodu, wskazanie wersji, ustawienie fabryczne, załączanie wzgl. wyłączanie wyświetlacza, załączanie wzgl. wyłączanie oświetlenia LED, przyporządkowywanie przycisków przywoławczych, przyporządkowywanie wywołania wewnętrznego, dopuszczenie automatycznego otwierania drzwi i automatycznego przyjmowania rozmowy.
- Gniazdo karty pamięci SD.
- Karta pamięci SD.

Nowe dodatkowe funkcje w menu klienta końcowego:

- Wewnętrzna pamięć obrazów (po uruchomieniu przez instalatora), maksymalnie 48 obrazów. Ręczna transmisja z wewnętrznej do zewnętrznej pamięci obrazów (karta pamięci SD). Ręczne usuwanie pamięci obrazów. Ręczne robienie zdjęć. Zmiana nazwy załączeń i wywołań wewnętrznych. Zmiana daty/godziny.

Nowe dodatkowe funkcje w menu instalatora:

- Uruchamianie wewnętrznej pamięci obrazów. Ustawienie częstotliwości robienia zdjęć i prędkości zapisywania obrazu. Ustawienie daty/godziny.

Właściwości karty pamięci SD:

- Katalog dziesięciu dzwonek, z tego pięć dowolnie konfigurowanych w formacie WAVE. Folder zewnętrznej pamięci obrazów (maks. 200 obrazów).

Dane techniczne

| | |
|--------------------------|--|
| Zasilacz: | DC 26 V ± 2 V (dwużyłowym przewodem magistralnym) |
| Złącza | |
| - Magistrala 2-przewod.: | 2 x zacisk śrubowy |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

| | |
|------------------------|--|
| - Przycisk dzwinkowy: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Zasilanie dodatkowe: | 2 x zacisk śrubowy |
| Wielkość wyświetlacza: | 5,59 cm (2,2") |
| Karta pamięci SD | |
| - Format: | FAT32 |
| - Pamięć obrazów: | maks. 200 obrazów |
| - Melodie dzwonka: | 10, z tego pięć dowolnie wybieranych (format WAVE) |

Wskazówki

- Montaż bez ramki lub z ramką podwójną bez przegrody z programów stylistycznych System 55 i Gira F100.

Zakres dostawy

- Karta pamięci SD znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary w mm

| | | | |
|------------|----|-----|----|
| System 55: | 55 | 127 | 20 |
| Gira F100: | 70 | 142 | 20 |
