










Wideounifon natynkowy Plus



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	1239 01	1	10	4010337016229
 czysta biel z połyskiem	1239 03	1	10	4010337016236
 czysta biel, matowy	1239 27	1	10	4010337016243
 antracytowy	1239 28	1	10	4010337016250
 kolor aluminium	1239 26	1	10	4010337016267
 czarny matowy	1239 005	1	10	4010337038658
 szary matowy	1239 015	1	10	4010337082927
 stal szlachetna (lakierowana)	1239 600	1	10	4010337035992

Właściwości

- W przypadku zastosowania zasilania systemu domofonowego instalacja może jednocześnie obsługiwać maksymalnie 28 wideodomofonów natynkowych.
- Wideodomofon natynkowy automatycznie rozpoznaje, czy przyłączone jest zasilanie systemu domofonowego. Mostek między zasilaniem dodatkowym a magistralą nie jest konieczny.
- Kolorowy wyświetlacz z podświetleniem LED.
- Funkcja OSD, tzn. wyświetlanie tekstu na wyświetlaczu w celu wskazania stanu i struktury menu.
- Pojemnościowe przyciski obsługi z wbudowanymi LED do wskazania stanu: Przyciski są obsługiwane przez delikatne dotykanie.
- Dołączane automatyczne otwieranie drzwi: gdy funkcja jest włączona, mechanizm otwierania drzwi jest uruchamiany automatycznie po naciśnięciu przycisku przywołania bramofonu.
- Automatyczne przyjmowanie rozmowy: bezpośredni kontakt głosowy z pomieszczeniem po wywołaniu wewnętrznym.
- Bezpłatne połączenia interkomowe z maksymalnie dziesięcioma innymi unifonami.

Przyciski obsługi natynkowego wideounifonu sterują następującymi funkcjami:

- Ręczne załączanie i wyłączanie kolorowego wyświetlacza TFT.
- Przelączenie kamery – ukierunkowany wybór podłączonych kamer kolorowych. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat tekstowy informujący o aktualnie używanej kamerze.
- Załączanie światła i innych funkcji w połączeniu z wyrobnikiem załączającym lub wyrobnikiem załączającym podtynkowym.
- Uruchamianie rygla drzwiowego.
- Załączanie i wyłączanie dzwonka.
- Przyjmowanie rozmowy.
- Przelączenie na simpleks.
- Regulacja głośności dzwonka i głośnika.

Funkcje w menu dla klientów końcowych

- Wywołanie wewnętrzne, przełączanie, melodia dźwięku przywołania, jasność, nasycenie kolorów, kontrast, czas włączenia wyświetlacza, język (21 języków do wyboru), dźwięki klawiszy, automatyczne otwieranie drzwi (po udostępnieniu przez montera), automatyczne przyjmowanie rozmowy (po udostępnieniu przez montera).

Dodatkowe funkcje w menu montera:

- ustawienie: wyświetlacz główny lub dodatkowy, regulacja częstotliwości, zakończenie linii, wskazanie wersji, ustawienie fabryczne, włączanie i wyłączanie wyświetlacza, włączanie i wyłączanie oświetlenia LED, przyporządkowywanie przycisków przywołania przyporządkowywanie wywołania wewnętrznego, aktywowanie automatycznego otwierania drzwi i automatycznego przyjmowania rozmowy.
- Gniazdo karty do karty pamięci SD.
- Karta pamięci SD.

Nowe dodatkowe funkcje w menu dla klientów końcowych:

- Wewnętrzna pamięć obrazów (po uruchomieniu udostępnienie przez montera), maksymalnie 48 obrazów. Ręczna transmisja z wewnętrznej do zewnętrznej pamięci obrazów (karta pamięci SD). Ręczne usuwanie pamięci obrazów. Ręczne robienie zdjęć. Zmiana nazwy załączeń i wywołań wewnętrznych. Zmiana daty/godziny.

Nowe dodatkowe funkcje w menu montera:

- Uruchamianie wewnętrznej pamięci obrazów. Ustawienie częstotliwości robienia zdjęć i prędkości zapisywania obrazu. Ustawienie daty/godziny.

Właściwości karty pamięci SD:

- Katalog dziesięciu dzwonek, z tego pięć dowolnie konfigurowanych w formacie WAVE. Folder zewnętrznej pamięci obrazów (maks. 200 obrazów).

Dane techniczne

Zasilanie:	DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Przyłącza	
- Magistrala 2-przewodowa:	2 x zacisk śrubowy

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

- Przycisk dzwinkowy:	2 x zacisk śrubowy
- Zasilanie dodatkowe:	2 x zacisk śrubowy
Wielkość wyświetlacza:	5,59 cm (2,2")
Karta pamięci SD	
- Format:	FAT32
- Pamięć obrazów:	maks. 200 obrazów
- Melodia dźwięku przywołania:	10, z tego pięć dowolnie wybieranych (format WAVE)

Wskazówki

- Montaż bez ramki lub z ramką 2x bez przegrody z programów stylistycznych System 55 i Gira F100.
-

Zakres dostawy

- Karta pamięci SD znajduje się w zakresie dostawy.
-

Wymiary w mm

System 55:	55	127	20
Gira F100:	70	142	20
