










## Moduł nakładany do obsługi System 3000 BT symbole strzałek System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	5382 01	1/5	02	4010337122524
 czysta biel z połyskiem	5382 03	1/5	02	4010337122531
 czysta biel, matowy	5382 27	1/5	02	4010337122593
 antracytowy	5382 28	1/5	02	4010337122609
 kolor aluminium	5382 26	1/5	02	4010337122579
 czarny matowy	5382 005	1/5	02	4010337122616
 szary matowy	5382 015	1/5	02	4010337122623
 stal szlachetna	5382 600	1/5	02	4010337122630

## Właściwości

- Eksploatacja z zastosowaniem podtylnkowego sterownika żaluzji z programu System 3000.
- Obsługa żaluzji, rolet i markiz.
- W przypadku zastosowania podtylnkowego sterownika żaluzji istnieje możliwość zapisu indywidualnej pozycji pośredniej.
- Nadaje się również do zastosowań oświetleniowych.
- Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
- Praca z podtylnkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, wzgl. 3-żyłowym podtylnkowym urządzeniem dodatkowym systemu 3000.

## Funkcje klawisza

- Obsługa zasłon i oświetlenia.
- Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtylnkowego sterownika żaluzji systemu 3000.
- Możliwość zaprogramowania jasności włączania oświetlenia za pomocą ściemniacza podtylnkowego systemu 3000 lub modułu sterującego Power DALI.

## Funkcje z aplikacją Gira System 3000

- Obsługa zasłon i oświetlenia z sygnalizacją stanu.
- Wskazywanie aktualnej pozycji zasłon lub ustawienia ściemnienia.
- Aktywacja/dezaktywacja trybu automatycznego.
- Regulowany tryb nocny. Diody stanu i funkcyjne nie świecą na stałe.
- Programowanie maks. 40 indywidualnych punktów sterowania czasowego.
- Do każdego punktu czasowego można zapisać przyporządkowane pozycje żaluzji i listew lub wartości przełączania i ściemniania.
- Możliwość kopiowania czasów sterowania na inne urządzenia.
- Przełączanie przy wschodzie lub zachodzie słońca (funkcja Astro).
- Optymalizacja czasu astronomicznego dzięki funkcji śledzenia lokalizacji.
- Ustawianie przesunięcia czasu astronomicznego.
- Funkcja losowa.
- Automatyczna aktualizacja daty i godziny przy połączeniu ze smartfonem lub tabletem.
- Możliwość zabezpieczenia hasłem programów czasowych i konfiguracji.
- Zapis pozycji zasłon, czasu przesuwania zasłon, czasu sterowania listwami żaluzji.
- Możliwość przestawienia na tryb inwersyjny w przypadku podtylnkowych sterowników żaluzji.
- Ustawianie maksymalnej i minimalnej jasności w przypadku ściemniaczy podtylnkowych.

---

## Dane techniczne

Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C
Dokładność ruchu	
- na miesiąc:	± 10 s
Rezerwa pracy zegara:	ok. 4 h
Częstotliwość radiowa:	2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawcza:	maks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnika:	typ. 10 m
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C

---

## Wskazówki

- Przy połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest godzina.