


## Сенсорный выключатель 3 Plus, 2-клавишн. для KNX System 55, с кнопкой ввода в эксплуатацию



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	5142 00	1	06	4010337086888

### Характеристики

- Монтаж на шинный соединитель 3 или шинный соединитель 3, внешний датчик.
- Защита от демонтажа за счет резьбового соединения.
- Графический дисплей с фоновой подсветкой и многочисленными возможностями показа, например, температуры, времени, даты, текстов сигнализации и указаний.
- Два многоцветных светодиода состояния на каждой панели управления.
- Возможность параметрирования многоцветного светодиода состояния (красный, зеленый, синий) с помощью ETS.
- Подсветка поля для надписи в случае набора клавиш с полем для надписи.
- Внутренний датчик температуры для измерения локальной температуры в помещении.

### Свойства сенсорного выключателя:

- Возможность настройки функции клавиши или кнопки для каждой поверхности управления.
- Функция клавиши: переключение, диммирование, управление жалюзи, передатчик значений (1 байт), передатчик значений (2 байта), дополнительное устройство сцены, 2-канальное управление и ручное управление вентилятором.
- Функция кнопки: переключение, диммирование, управление жалюзи, передатчик значений (1 байт), передатчик значений (2 байта), дополнительное устройство сцены, 2-канальное управление, дополнительное устройство регулятора, управление регулятором, управление таймером отопления и ручное управление вентилятором.
- Дополнительное устройство регулятора или управление регулятором: переключение рабочего режима, (заданный выбор рабочего режима или смена различных рабочих режимов в случае дополнительного устройства регулятора), смена состояния присутствия, смещение заданного значения.
- Объект блокировки для блокирования отдельных функций клавиш и кнопок.
- Показ сообщения тревоги путем мигания всех светодиодов.
- Возможность конфигурации светодиода состояния (красный, зеленый, синий) глобально или отдельно. С помощью шины можно активировать перекрываемую функцию, в результате чего с учетом приоритета можно изменять цвет и показываемую информацию отдельных светодиодов состояния.
- Возможность ВКЛ, ВЫКЛ подсветки поля для надписи, автоматического отключения или с помощью объекта.
- Коммуникационный объект для управления яркостью светодиода состояния, подсветки поля для надписи и фоновой подсветки дисплея.

### Свойства термостата:

- Режимы работы: комфорт, ожидание, ночь и защита от замерзания или жары с собственными заданными значениями температуры (для отопления и/или охлаждения).

- Продление комфорта с помощью кнопки присутствия.
- Переключение защиты от замерзания или жары с помощью состояния окон или автоматической защиты от замерзания.
- Показ информации о термостате на дисплее устройства.
- По выбору один или два контура регулирования.
- Для каждой ступени отопления и охлаждения можно конфигурировать различные виды регулирования: PI-регулирование (постоянная или переключающая ШИМ) или 2-точечное регулирование (переключающее).
- Возможность настройки параметров регулирования для PI-регулятора и 2-точечного регулятора.
- Возможны также внутренний датчик температуры и до двух внешних термодатчиков (1 для объекта, 1 для подключения) для измерения температуры в помещении.
- Опционально подключенный дистанционный датчик для теплого пола.
- Таймер отопления с 28 временами переключения.

#### Свойства ЖК-дисплея:

- Графический дисплей с переключаемой светодиодной фоновой подсветкой.
- 1-зонное или 2-зонное представление.
- Показ текста на дисплее на следующих языках: немецкий, английский, нидерландский, норвежский, русский и польский. Другие языки имеются в Интернете.

---

#### Технические характеристики

Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C

Класс защиты: III

---

#### Указания

- Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей [Girawww.marking.gira.com](http://Girawww.marking.gira.com).
- Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.

---

#### Комплект поставки

- Прилагаются таблички для надписи с чистым полем.