









## Накладка датчика движения System 3000, 1,10 м Komfort BT System 55



| Спецификация  | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый                   | 5374 01  | 1/5                 | 02          | 4010337048336 |
|  Белый глянцевый                     | 5374 03  | 1/5                 | 02          | 4010337048459 |
|  Цвет «алюминий»                     | 5374 26  | 1/5                 | 02          | 4010337048992 |
|  Белый матовый                       | 5374 27  | 1/5                 | 02          | 4010337049517 |
|  Антрацитовый                        | 5374 28  | 1/5                 | 02          | 4010337049524 |
|  Черный матовый                      | 5374 005 | 1/5                 | 02          | 4010337049531 |
|  Серый матовый                       | 5374 015 | 1/5                 | 02          | 4010337087281 |
|  Нержавеющая сталь<br>(лакированная) | 5374 600 | 1/5                 | 02          | 4010337049548 |

## Характеристики

- Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
- Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
- Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
- При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции.
- Возможно ручное переключение между режимами Автоматика, Постоянно Вкл и Постоянно Выкл на устройстве.

С вставкой выключателя System 3000

- Кратковременный режим

С вставкой диммера System 3000

- Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
- Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000.
- Функция основного освещения.
- Функция ночного света.

Функции с мобильным приложением Gira System 3000

- Настройка порога освещенности.
- Возможность настройки чувствительности обоих датчиков по отдельности (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Настройка времени работы по инерции.
- Принудительные функции: Автоматический режим, Постоянно ВКЛ/ВЫКЛ, ВКЛ/ВЫКЛ с ограничением по времени от 0,5 до 5 часов.
- Имитация присутствия.
- Предварительное предупреждение об отключении.
- Дневной режим.
- Тест прохождения.
- Функция таймера.
- Функция тревоги.

---

## Технические характеристики

|  |                        |
|--|------------------------|
| Угол обзора:                           | 180°                   |
| Значение яркости                       |                        |
| - Настраиваемое:                       | прим. от 5 до 500 лк   |
| - Фиксированное:                       | Дневной режим          |
| Чувствительность:                      | 0, 25, 50, 75, 100%    |
| Степень защиты                         |                        |
| - System 55, Gira F100:                | IP20                   |
| - TX_44:                               | IP44                   |
| Время работы по инерции:               | 10 с до 60 мин         |
| Высота монтажа до 1,10 м               |                        |
| - Зона обзора вперед:                  | макс. 32 м             |
| - Дальность действия в каждую сторону: | макс. 19 м             |
| Мощность передачи:                     | макс. 2,5 мВт, класс 2 |
| Дальность действия передатчика:        | станд. 10 м            |
| Температура окружающего воздуха:       | от -20°C до +45°C      |

## Указания

- Поле обзора направлено горизонтально и при использовании снаружи здания может не иметь ограничения. Поэтому при применении снаружи здания нужно следить, чтобы место монтажа было подходящим, или использовать накладку детектора движения 2,20 .

---

## Комплект поставки

- Надеваемый щиток для ограничения зоны обзора входит в комплект поставки.

---