



Термостат помещения BT System 3000



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 5394 01 | 1/5 | 02 | 4010337055273 |
|  Белый глянцевый | 5394 03 | 1/5 | 02 | 4010337055280 |
|  Белый матовый | 5394 27 | 1/5 | 02 | 4010337055464 |
|  Цвет «алюминий» | 5394 26 | 1/5 | 02 | 4010337055457 |
|  Антрацитовый | 5394 28 | 1/5 | 02 | 4010337055525 |
|  Черный матовый | 5394 005 | 1/5 | 02 | 4010337055679 |
|  Серый матовый | 5394 015 | 1/5 | 02 | 4010337087328 |
|  Нержавеющая сталь | 5394 600 | 1/5 | 02 | 4010337055655 |

Характеристики

- Управление и программирование посредством мобильных оконечных устройств (смартфон или планшет) по Bluetooth® при помощи мобильного приложения Gira System 3000.
- Управление при помощи емкостной сенсорной поверхности.
- Ручная настройка и регулировка температуры в помещении по времени.

Функции в накладке

- Возможность сохранения актуального времени как момента включения и быстрого программирования.
- Автоматический перевод летнего/зимнего времени, отключаемый.
- Таймер с тремя блоками памяти, в каждом из которых сохраняется время для комфортной и пониженной температуры с понедельника по пятницу и в субботу/воскресенье.
- Настройка комфортной и пониженной температуры, температуры охлаждения и защиты от замерзания.
- Выход регулятора: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или 2-точечное регулирование.
- Оптимизация подогрева (нагрев к установленному времени).
- Адаптация к характеристикам клапанов (нормально открытый или нормально закрытый).
- Активация режима охлаждения с помощью вставки.
- Поддержка внутреннего и внешнего термодатчика.
- Распознавание понижения температуры.
- Блокировка управления.
- Функция защиты клапана.
- Дисплей отключается через 2 минуты, возможна постоянная индикация текущего времени.

Функции с мобильным приложением Gira System 3000

- Недельный таймер с 40 индивидуально программируемыми точками переключения и значениями температуры.
- Режим отпуска (начало, конец, температура).
- Функция бустера: быстрый нагрев в течение макс. 5 минут.
- Возможность блокировки управления с устройства.
- Подключение внешнего датчика температуры через Bluetooth®.
- Возможность настройки минимальной и максимальной температуры.
- Перенос настроек и программ времени на другие наклейки.
- Комбинация наклейки 5393xx с 540700 возможна только с I05 (индекс).

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Точность хода за месяц: | ± 10 с |
| Резервный запас хода: | прим. 4 ч |
| Радиочастота: | от 2,402 до 2,480 ГГц |
| Мощность передачи: | макс. 2,5 мВт, класс 2 |
| Дальность действия передатчика: | 10 м (стандартная) |
| Температура окружающего воздуха: | от -5°C до +45°C |

Указания

- При соединении с мобильным приложением Gira System 3000 время и дата синхронизируются.
-