










## System 3000 knappsats BT



| Specifikation   | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  • cremevit blank      | 5368 01    | 1/5 | 02 | 4010337104094 |
|  • kritvit blank     | 5368 03    | 1/5 | 02 | 4010337104100 |
|  • kritvit sidenmatt | 5368 27    | 1/5 | 02 | 4010337104124 |
|  • antracit          | 5368 28    | 1/5 | 02 | 4010337104131 |
|  • alufärg           | 5368 26    | 1/5 | 02 | 4010337104117 |
|  • svart matt        | 5368 005   | 1/5 | 02 | 4010337104148 |
|  • grå matt          | 5368 015   | 1/5 | 02 | 4010337104155 |
|  • rostfritt stål    | 5368 600   | 1/5 | 02 | 4010337104162 |

## Egenskaper

- Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
- Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalsuinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

### Funktioner på frontmodulen

- Manövrering av förhängen och belysning.
- Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalsu-styrinsats.
- Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.

### Funktioner med appen Gira System 3000

- Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling.
- Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
- Aktivera/deaktivera automatisk drift.
- Nattnläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
- Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
- För varje omkopplingstid kan jalsu- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
- Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
- Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
- Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
- Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
- Slumpfunktion.
- Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta.
- Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
- Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller.
- Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalsu-insatser.
- Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.

---

## Tekniska data

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| avvikelse             |                      |
| - per månad:          | ± 10 s               |
| gångreserv:           | ca 4 h               |
| Trådlös frekvens:     | 2,402 till 2,480 GHz |
| Sändningseffekt:      | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd:    | typ. 10 m            |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C    |

---

## Hänvisningar

- Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.
-