© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

**Intercomunicador exterior en superficie de 6 elementos**

| Especificación | | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | blanco | 1268 66 | 1 | 18 | 4010337003892 |
| | antracita | 1268 67 | 1 | 18 | 4010337003908 |
| | color aluminio | 1268 65 | 1 | 18 | 4010337003885 |

**Características**

- Intercomunicador exterior para montaje en superficie completamente premontado para el montaje en superficie en vertical. Esto permite un montaje rápido y limpio.
- Con el diseño de la gama de interruptores Gira TX_44.
- Caja de montaje en superficie resistente a la torsión gracias a su perfil de aluminio.
- Marco de cubierta de termoplástico a prueba de rotura con elevada estabilidad frente a rayos UV y superficie con un mantenimiento sencillo resistente a los arañazos.
- Protección antirrobo por medio de tornillos de hueco hexalobular interno.
- Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos protegido contra polarización inversa y cortocircuitos.
- Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
- Altavoz apto para intemperie.
- Micrófono electret de alta calidad.
- Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
- Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.
- Volumen de voz ajustable.
- Iluminación de las teclas de llamada en blanco con tecnología LED. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
- Cubierta para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
- Módulo para nombres del pulsador de llamada intercambiable sin herramientas ni desmontaje del marco.
- Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.
- Altura de montaje reducida de solo 19 mm.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos



**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Alimentación eléctrica: | 26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos) |
| Conexiones | |
| - Bus de 2 hilos: | 2 bornes de tornillo |
| - Alimentación adicional: | 2 bornes de tornillo |
| Grado de protección: | IP44 |
| Temperatura ambiente: | de -25 °C a +70 °C |

---

**Notes**

- Las teclas de llamada que no se utilicen, pueden cubrirse con la cubierta para teclas de llamada para pulsadores de llamada de 3 elementos.

---

**Dimensiones en mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | B 110 | Al 253 | Pr 19 |
| Módulos para nombres: | B 62 | Al 18 | Pr - |

---