GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Sensore a pulsante 2 1 modulo 24 V a potenziale zero con campo per targhetta

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
trasp. / bianco puro brillante	2001 100	1	62,82	02	4010337047988
acciaio inox	2001 600	1	78,20	02	4010337020356

Caratteristiche

Sensore a pulsante 2 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V

- Bilanciere con due LED rossi per l’indicazione dello stato.
- Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
- Retroilluminazione.
- Collegamento di due pulsanti, due LED e retroilluminazione mediante morsettiera sul lato posteriore.

Dati tecnici

Tensione nominale di ogni pulsante:	24 V AC/DC SELV
Caricabilità di ogni pulsante:	max 20 mA
Tensione nominale di ogni LED:	24 V DC SELV
Caricabilità di ogni LED:	1 mA
Collegamento:	2 x morsettiera a 9 poli
Sezione dei conduttori:	da 0,4 a 0,8 mm² a filo singolo
Profondità di montaggio:	25 mm
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C

Le illustrazioni sono simili all‘originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/23.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Avvisi

- Adatto solo per circuiti SELV.
- Collegabile anche illuminato.
- Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.

Contenuto della fornitura

- Targhette delle diciture in bianco in dotazione.