

## DCS-IP-gateway



| Specificatie                                                                                     | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  5 licenties    | 2620 97  | 1  | 718,12             | 10 | 4010337620976 |
|  10 licenties | 2620 98  | 1  | 759,90             | 10 | 4010337620983 |
|  20 licenties | 2620 99  | 1  | 844,51             | 10 | 4010337620990 |

## Kenmerken

### DCS mobiel

- Integratie van mobiele eindapparaten met Android- of iOS-besturingssysteem in het Gira deurcommunicatiesysteem.
- App 'Gira DCS mobile' te vinden in de App Store voor iOS en Android.
- Bij toegang onderweg wordt de communicatie versleuteld via het geïntegreerde Secure Data Access protocol, dat ook wordt toegepast bij de Gira S1.

### DCS-Communicator

- Met de software DCS-communicator kunnen gangbare computers en pc-gebaseerde bedieningsapparaten via de netwerkverbinding als huisstation worden gebruikt.
- De DCS-communicator biedt alle functies van een videohuisstation, zoals gesprekken aannemen, licht schakelen (in combinatie met een schakelactuator) of deur openen.
- Door verbinding met de Gira HomeServer of de Gira FacilityServer via een plug-in is weergave op de Gira Interface mogelijk.
- Met logische bouwstenen kunnen nieuwe toepassingsmogelijkheden worden gerealiseerd, zoals toegangscontrole via de Gira Keyless In producten.

### Inbedrijfstelling

- De inbedrijfstellingscomputer moet beschikken over een recente browser (bijv. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

## Technische gegevens

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Voeding:                | DC 24 V $\pm$ 5 % (via aanvullende voeding) |
| Opgenomen vermogen      |                                             |
| - Gesprekstand:         | 5,0 W                                       |
| - Stand-by:             | 1,6 W                                       |
| Aansluitingen           |                                             |
| - Voeding:              | 2x schroefklem                              |
| - 2-draads bus OUT:     | 2x schroefklem                              |
| - 2-draads bus IN:      | 2x schroefklem                              |
| - Netwerkaansluiting:   | 1x RJ45, 10/100 Mbit                        |
| Ondersteunde resolutie: | CIF met standaard resolutie                 |
| Omgevingstemperatuur:   | -5 °C tot +50 °C                            |

---

## Aanwijzingen

- De volgende licentiemodellen zijn beschikbaar:

- 2627 97: 5 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
- 2627 98: 10 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
- 2627 99: 20 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator

- Bij de licentiemodellen moet in acht worden genomen dat DCS-communicator op een willekeurig aantal eindapparaten mag worden geïnstalleerd. Het in het licentiemodel aangegeven getal geeft enkel het aantal tegelijkertijd aangemelde instanties van DCS-communicatoren aan.

- Voor voeding van de DCS-IP-gateway is aanvullend de voeding voor deurcommunicatie vereist.

- De inbedrijfstelling van de DCS-IP-gateway wordt uitgevoerd via een webinterface. Voor de inbedrijfstelling via de webinterface moet de inbedrijfstellings-pc beschikken over een recente browser (bijv. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

- De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente bouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor de DCS-IP-gateway [www.appshop.gira.de](http://www.appshop.gira.de).

---

## Afmetingen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Modulebreedten (TE): | 6 |
|----------------------|---|