

## Thermischer Stellantrieb 24 V~



| Spezifikation                                                                     | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 2179 00     | 1  | 49,89              | 06 | 4010337016731 |

### Merkmale

- Thermischer Stellantrieb zur Betätigung von Heizungsventilen für eine Einzelraumregelung.
- Kompatibel zum Ventiladaptersystem und zur Anschlussleitung des Vorgängers.
- Zustandsanzeige geöffnet oder geschlossen.
- First-Open-Funktion für einfache Montage und Inbetriebnahme.
- Stromlos geschlossen.

### Technische Daten

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Betriebsspannung:    | AC/DC 24 V               |
| Betriebsleistung:    | ca. 1 W                  |
| Ventilhub:           | 4 mm                     |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis 60 °C           |
| Stellkraft:          | 100 N                    |
| Schutzart:           | IP54                     |
| Anschlussleitung     |                          |
| - Querschnitt:       | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> |
| - Länge:             | 1 m                      |

### Lieferumfang

- Ventiladapter VA 80 für folgende Eckventile im Lieferumfang enthalten. Heimeier, MNG (ab 1998), Oventrop M30x1,5 (ab 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (ab 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (ab 1999), IVAR, Strawa (ab 2003 neue Halterung), Taco (für Alpha-Antrieb ab 2005), Emmeti, Caleffi-Verteiler Serie 670, Bianchi 4-Wege-Ventil, Nereus Eckventil DN 10.

Abmessungen in mm

B 58                      H 58                      T 45

---