

Überspannungsschutz-Modul



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	0338 00	1	87,25	03	4010337128120

Merkmale

- Überspannungsmodul class III nach IEC 61643-11 (Typ 3, EN 61643-11) für Steckdosen mit Schutzleiteranschluss.
- Montage durch Einrasten am Tragring der Steckdose.
- Mit akustischer Signalisierung zur Defektmeldung.
- Aufkleber zur Kennzeichnung der Steckdose.
- Schützt weitere, bis zu 5 m Leitungslänge entfernte, Steckdosen im Stromkreis.

Technische Daten

Nennspannung U_N :	AC 230 V~ (50 Hz)
Höchste Dauerspannung U_C :	AC 255 V~ (50 Hz)
Nennableitstoßstrom I_n (8/20):	3 kA
Ableitstoßstrom I_{total} (8/20):	10 kA
U_{OC} :	6 kV
max. Vorsicherung:	16 A
U_p :	< 1,5 kV
IEC/CEI 61643-11:	class III
EN 61643-11:	Typ 3
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C