

**Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
System 55**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4489 01	1/5	75,07	02	4010337095903
 Reinweiß glänzend	4489 03	1/5	75,07	02	4010337095927
 Reinweiß seidenmatt	4489 27	1/5	75,07	02	4010337095941
 Anthrazit	4489 28	1/5	77,43	02	4010337095958
 Farbe Alu	4489 26	1/5	81,02	02	4010337095934
 Schwarz matt	4489 005	1/5	81,02	02	4010337095897
 Grau matt	4489 015	1/5	81,02	02	4010337095910
 Edelstahl (lackiert)	4489 600	1/5	95,99	02	4010337095965

Merkmale

- Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.
- Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.
- Mit Steckklemmen.
- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dossenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsringen.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Leistungsaufnahme

- Betrieb:	0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
- Stand-by:	0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Lichtstärke:	0,2 cd
--------------	--------

Einbautiefe:	29 mm
--------------	-------

Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
----------------------	-----------------

Leitergut:	starr und flexibel
------------	--------------------

Anschlussquerschnitt

- für Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²
-------------------	---------------------

Hinweise

- Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
- Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.