


eNet Funk Energiesensor 1fach Mini



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	5471 00	1/5	98,32	42	4010337774365

Merkmale

- Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server.
- Erfassen von Strom und Spannung des angeschlossenen Verbrauchers.
- Berechnen der Wirkleistung, der Blindleistung, der Scheinleistung und der elektrischen Wirkenergie.
- Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet Server.
- Synchronisation der Uhrzeit mit dem eNet Server.

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Messbereich	
- Strom:	0 mA bis 16 A
- Elektrische Leistung:	0 bis 3680 W
- Energieverbrauch:	0 bis 99999 kWh
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Reichweite (Freifeld):	ca. 100 m
Nennlaststrom:	16 A
Anschlussquerschnitt:	max. 4 mm ²

Hinweise

- Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbaudapter.

Abmessungen in mm

Ø 53

H 23
