



Tastsensor 4.95, 24 V 4fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSSt.	PS	EAN
 Weiß	5054 003	1	104,99	02	4010337074922
 Anthrazit	5054 028	1	104,99	02	4010337074939

Merkmale

- Tastsensor 4.95 zum Anschluss an 24-V-Steuersysteme.
- Bedienoberfläche aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial (Glas, Edelstahl, Aluminium).
- Zwei weiße Status-LEDs pro Wippe.
- Messung der Raumtemperatur mit integriertem Temperatursensor (PT1000).

Technische Daten

Taster	
- Nennspannung:	AC/DC 24 V SELV
- Strombelastbarkeit:	20 mA je Taster
- Ausgangswiderstand:	880 Ω
LED	
- Nennspannung:	DC 24 V SELV
- Stromaufnahme:	ca. 1 mA je LED
Temperatursensor:	PT1000, Klasse B
Schutzklasse:	III
Einbautiefe:	16 mm
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C

Hinweise

- Nur für SELV-Stromkreise geeignet.
 - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
 - Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
-