© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Einsatz USB-Spannungsversorgung PD 1fach 65 Watt Typ C



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Weiß	2362 00	1	75,00	02	4010337125259
 Schwarz	2363 00	1	75,00	02	4010337125242

Merkmale

- Der Einsatz USB-Spannungsversorgung Typ C mit Power Delivery ermöglicht ein schnelleres Laden, wenn das anzuschließende Gerät ebenfalls über die Power-Delivery-Technik verfügt.
- Das angeschlossene Gerät bestimmt die passende Ladespannung aus dem Angebot der Spannungsversorgung. Es sind 5, 9, 15 oder 20 Volt mit max. 3,25 Ampere möglich. Das ergibt eine Ladeleistung von bis zu 65 Watt (20 V x 3,25 A).
- Durch die Power-Delivery-Technik ist ein anpassbares Laden möglich.
- Ladestation für Akkus von mobilen Geräten mit USB-C-Anschluss.
- 1 x USB-Buchse Typ C.
- Kurzschlussfest und überlastsicher.
- Anschluss nach USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	DC 5 bis 20 V
Ausgangsstrom:	max. 3,25 A
Ladeleistung:	15 bis 65 W
Stand-by:	< 0,09 W
Schutzklasse:	II
Anschlussquerschnitt:	max. 2,5 mm^2
Einbautiefe:	32 mm
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +35 °C

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.