

## Gira Keyless In Fingerprint-Leseinheit System 70



| Spezifikation                                                                                                      | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend                | 2617 70     | 1  | 765,41             | 10 | 4010337115496 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 2617 72     | 1  | 775,72             | 10 | 4010337115502 |
|  Anthrazit (lackiert)           | 2617 73     | 1  | 775,72             | 10 | 4010337115472 |
|  Schwarz matt (lackiert)        | 2617 74     | 1  | 775,72             | 10 | 4010337115519 |
|  Grau matt (lackiert)           | 2617 76     | 1  | 775,72             | 10 | 4010337115489 |

### Merkmale

- Montage in eine Gerätedose.
- Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem.
- Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung (z. B. handelsüblicher Klingeltrafo).
- Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware.

### Ein- und Ausgänge

- Schaltkontakt: Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC/DC 24 V / 1,6 A.
- Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung.
- Fingerprintmodul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscantechnologie der neuen Generation.
- Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit.
- Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers.
- Lebenderkennung des Fingers.
- Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseinheit verwalten.
- Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden (nur die oberste Hautschicht wurde verletzt).
- Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren.
- Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe: bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s, bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s.
- Nachtdesign der Fingerprintfläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung.
- 360°-Auflage des Fingers möglich.
- 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung.
- Abdrücke sind am Finger und nicht am Original ablesbar.
- Master-PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Pin-Geheim für Deutschland mit Postzahl 1929.
- Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden.
- Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur.

## Ein- und Ausgänge

- Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem.

---

## Technische Daten

### Schutzart

- |                         |      |
|-------------------------|------|
| - System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44:                | IP44 |

### Spannungsversorgung

- |                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| - aus Spannungsversorgung für Türkommunikation: | DC 24 V $\pm$ 10 % |
| - aus Türkommunikationssystem:                  | DC 26 V $\pm$ 2 V  |

### Relais

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| - Anzahl:        | 2                        |
| - Kontakt:       | 1 Wechsler potenzialfrei |
| - Belastbarkeit: | AC/DC 24 V / 1,6 A       |

### Anschlüsse

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| - Verbindungskabel Türkommunikation: | 1 x Steckerleiste   |
| - Relais:                            | je 3 Schraubklemmen |
| - Zusatzversorgung:                  | 2 x Schraubklemme   |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| ESD-Festigkeit: | bis 15 kV |
|-----------------|-----------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Einbautiefe: | 33 mm |
|--------------|-------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +70 °C |
|----------------------|-------------------|

---

## Hinweise

- Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless-In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zutrittsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zutrittsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten.
- Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden.
- Integration in das Profil 55 möglich.