© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Cremeweiß glänzend | 4170 01 | 1/5 | 72,83 | 02 | 4010337094708 |
|  Reinweiß glänzend | 4170 03 | 1/5 | 72,83 | 02 | 4010337094722 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4170 27 | 1/5 | 72,83 | 02 | 4010337094746 |
|  Anthrazit | 4170 28 | 1/5 | 75,30 | 02 | 4010337094753 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 4170 26 | 1/5 | 79,02 | 02 | 4010337094739 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4170 005 | 1/5 | 79,02 | 02 | 4010337094692 |
|  Grau matt (lackiert) | 4170 015 | 1/5 | 79,02 | 02 | 4010337094715 |
|  Edelstahl (lackiert) | 4170 600 | 1/5 | 94,26 | 02 | 4010337094760 |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Merkmale**

- SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.
- Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.
- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | |
| - Betrieb: | 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA |
| - Stand-by: | 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA |
| Lichtstärke: | 0,2 cd |
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für Leiter von: | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |

---

**Hinweise**

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---