

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Schraubklemmen, System 70



| Spezifikation                                                                                                      | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend                | 4180 70     | 1/5 | 11,18              | 01 | 4010337116998 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 4180 72     | 1/5 | 14,82              | 11 | 4010337117025 |
|  Anthrazit (lackiert)           | 4180 73     | 1/5 | 14,82              | 11 | 4010337116974 |
|  Schwarz matt (lackiert)        | 4180 74     | 1/5 | 14,82              | 11 | 4010337117049 |
|  Grau matt (lackiert)           | 4180 76     | 1/5 | 14,82              | 11 | 4010337116981 |

### Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsringern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Geerdeter Tragring.

## Technische Daten

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Einbautiefe:                              | 29 mm                                       |
| Leitergut:                                | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.

---