© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Schraubklemmen, System 70



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	4180 70	1/5	11,68	01	4010337116998
 Reinweiß seidenmatt (lackiert)	4180 72	1/5	14,82	11	4010337117025
 Anthrazit (lackiert)	4180 73	1/5	14,82	11	4010337116974
 Schwarz matt (lackiert)	4180 74	1/5	14,82	11	4010337117049
 Grau matt (lackiert)	4180 76	1/5	14,82	11	4010337116981

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Geerdeter Tragring.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Technische Daten

Einbautiefe:	29 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
