


Actuador de conmutación de 8 elementos, 16 A con accionamiento manual para KNX



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 Carril DIN	1006 00	1	26	4010337042181

Actuadores de conmutación carril DIN con acoplamiento de bus integrado. Para la conmutación de grupos de carga controlados independientemente. Con interruptor manual para conmutar el relé (encendido/apagado) en paralelo o sin modo KNX. Conexión polifásica. No es necesaria una alimentación eléctrica adicional.

Características

- Accionamiento manual de los relés independientemente del bus o del indicador de posición de conmutación
- Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
- Función de conmutación central.
- Acuse de recibo múltiple para descargar el bus.
- Función de acuse de recibo cíclica activa o pasiva (objeto recuperable).
- Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus.
- Función de interconexión lógica para cada salida.
- Función de bloqueo parametrizable para cada canal. Alternativamente, función de posición forzada para cada salida.
- Funciones de tiempo (retardo de conexión o desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso).
- Posibilidad de integración en escenarios de luz, pueden parametrizarse un máximo de ocho escenarios internos por cada canal.
- Función de almacenamiento para escenarios de luz.
- Contador de horas de funcionamiento como contador de avance y retroceso con función de valor límite (el valor límite puede modificarse a través del bus) activable para cada salida.
- Supervisión de actualización cíclica en la entrada con posición de seguridad.
- Reacciones parametrizables para cada canal en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación y tras la programación por ETS.
- Conmutación independiente de las ocho salidas.

Datos técnicos

Medio KNX: TP256

Conexiones

- KNX: Borne de conexión y de derivación
- Carga: Bornes de tornillo

Relé

- Número: 8
- Contacto: respectivamente 1 x contacto de cierre libre de potencial, biestable

Capacidad de ruptura de 230 V CA:	16 A / AC1 o 10 A / AC3
Capacidad de ruptura de 400 V CA:	10 A / AC1 o 6 A / AC3
Capacidad de ruptura - CC:	16 A / 24 V
Máxima corriente de conexión:	400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Potencia de conexión	
- Carga resistiva:	3600 W
- Carga capacitiva de 230 V CA:	16 A, máx. 140 µF
- Lámparas incandescentes:	2500 W
- Lámparas halógenas de alta tensión:	2500 W
- Transformador convencional:	1200 VA
- Transformador Tronic:	1500 W
- Lámparas fluorescentes, sin compensación:	2500 VA
- Lámparas fluorescentes, conexión dúo:	2300 VA
- Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:	1300 VA
- Lámparas de vapor de mercurio sin compensación:	2000 W
- Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo:	2000 W
Sección de conexión:	máx. 4 mm ²
Capacidad de ruptura - CC:	16 A / 24 V

Notes

- Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
- Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.

En la entrega

- El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 8
