

Columna de alimentación Gira con elemento de iluminación y 3 unidades libresAltura: 769 mm sin equipar



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 antracita	1349 28	1	17	4010337349280
 color aluminio	1349 26	1	17	4010337349266

Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los araños.

Características

- Columna de alimentación Gira libremente equipable, con 3 unidades libres y elemento de iluminación.
- El elemento de iluminación está compuesto por un reflector de aluminio y una lámina de metacrilato resistente a los golpes.
- Salida de luz trasera como lámpara de orientación.
- El cliente puede equipar las tres unidades libres como desee con mecanismos para dispositivos de la gama TX_44 o del System 55.

Datos técnicos

Tipo de protección (tapa del dispositivo cerrada): IP44

Dimensiones

- Base: An 229 x Al 10 x P 155 mm
- Columna: An 142 x Al 769 x P 75 mm

Notes

- En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
- En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
- Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
- Fijación con 1 taca.
- Se pueden utilizar lámparas con rosca E27 que correspondan a la clase de eficiencia energética A++ hasta E.

En la entrega

- El marco cobertor de 3 elementos TX_44 se incluye en la entrega.
 - El material de fijación se incluye en la entrega.
 - Las lámparas no se incluyen en la entrega.
-