


Gira Eco para KNX



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	2045 00	1	25	4010337128069

Características

- Integración de cinco puntos de carga por dispositivo en el sistema KNX (completamente planificable a través de ETS).
- Priorización de un punto de carga.
- Gestión dinámica de la carga (DLM).
- Gestión estática de la carga (SLM).
- Modo mixto de distintos fabricantes.
- Compatibilidad con contadores eléctricos externos (ISKRA, PHOENIX CONTACT, genéricos) en los puntos de carga que no tienen ningún contador eléctrico interno.
- Control compatible con la red.
- Adaptador RS485 integrado.
- Valores de estado de carga: Estado del punto de carga (estado), conectado (estado), carga (estado), carga finalizada (estado), interrupción (establecer/estado), arranque/parada (establecer/estado), desbloqueo (establecer).
- Valores de estado de la corriente de carga: Nominal (estado/establecer), real L1-L3, real (estado).
- Valores de estado de potencia: Real L1-L3, real (estado).
- Valores de estado de energía: Real L1-L3, real (estado).
- Valores de estado de consumo de energía: Última carga (estado), total (estado).
- Valores de estado de avería: Avería, última avería.
- Valores de estado: ID de comunicación (EVCCID) (estado), temperatura interna del punto de carga (estado), advertencia de temperatura, etiqueta RFID (estado), número de serie, versión de firmware del punto de carga.

Datos técnicos

Tensión nominal:	24 V hasta 30 V CC
Consumo de potencia:	2,3 W(alimentación externa de 24 V CC)
Temperatura ambiente:	de 0 °C a +45 °C
Comunicación KNX:	KNX/TP, modo S
Medio KNX:	TP1-256
Comunicación IP:	Ethernet 10/100 BaseT
Conexiones:	2 bornes de conexión y derivación RJ45 (conmutador integrado) para KNX y 24 V

Notes

- KNX Secure.
 - Ampliable mediante actualizaciones de firmware.
-

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2
